Garant

CPHX 060205 ER, HB4015, Modello: ST1400



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212552 ST1400
GTIN	4062406098698
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:
- **Inserti con geometria Wiper migliorata per un processo di lavorazione più efficiente nell'ambito della realizzazione di stampi e sagome.**
- **Notevole risparmio di tempo grazie a un alto numero di passi laterali e un elevato avanzamento al dente.**
- **Inserti per fresa con geometria Wiper radiale e assiale.**

Precisione di concentricità radiale ±0,020 mm.
Raccomandazioni:
Ridurre la Vc (velocità di taglio) del 30% durante le operazioni di fresatura a spianare.
Nota:
Valori indicativi per ae 0,2 mm.
L_{wa} rappresenta la lunghezza assiale Wiper.
L_{wr} rappresenta la lunghezza radiale Wiper.

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Raggio di curvatura	0,5 mm

Spessore inserti S	2,38 mm
Codice ISO Inserto	CPHX 060205 ER
Tipo	HB4015
Materiale da taglio	HM
Lunghezza assiale Wiper	1 mm
Lunghezza radiale Wiper	1,5 mm
Raggio del tagliente R_1	0,5% mm
Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm^2	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura