SONO SWISS

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni PRESET, Capacità: 30l

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082923 30
GTIN	2050001962720
Classe articolo	04E

Descrizione

Esecuzione:
Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.
Apparecchi a colonna: PRESET – acciaio legato trafilato, per la memorizzazione di applicazioni frequenti.
Uso:
Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.
Fornitura:
Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).
Nota:
Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.
Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Descrizione tecnica

Potenza massima degli ultrasuoni	1200 W
Capacità della vaschetta di pulizia	30 l

Lunghezza vaschetta di pulizia.	570 mm
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa	no
Peso	11,2 kg
Possibilità di ampliamento separatore d'olio	no
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione	no
Larghezza degli strumenti	355 mm
Capacità di riscaldamento	1200 W
Larghezza vaschetta di pulizia	330 mm
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio	no
Lunghezza degli strumenti	570 mm
Altezza degli strumenti	320 mm
Altezza vaschetta di pulizia	200 mm
Tensione nominale	230 V
Larghezza cestello	238 mm
Potenza assorbita	1500 W
Lunghezza cestello	443 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Capacità nominale	20,6 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

Potente detergente a ultrasuoniT1 Capacità l/kg 2,5	082930 2,5
Potente detergente a ultrasuoniT4 Capacità l/kg 2,5	082934 2,5
Potente detergente a ultrasuoniT1 Capacità l/kg 10	082930 10
Potente detergente a ultrasuoniT2 Capacità l/kg 10	082932 10
Potente detergente a ultrasuoniT5 Capacità l/kg 10	082935 10
Potente detergente a ultrasuoniT4 Capacità l/kg 10	082934 10
Potente detergente a ultrasuoniT2 Capacità l/kg 2,5	082932 2,5

Cestello INOX Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 30	082926 30
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg AK	082931 AK
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 1	082931 1