Chicago Pneumatic

Smerigliatrici angolari ad aria compressa, Modello: 3550-120

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:
- **Motore 1,5 PS con potenza di 1100 W.**
- **Carter regolabile senza chiave.**
- **Capacità del piattello di 125 mm.**
- **Leva di sicurezza esteticamente elegante dalla forma aerodinamica.**

Smerigliatrice angolare **compatta** e **potente** per la massima durata nelle applicazioni difficili fino a intervalli di manutenzione di 1000 ore. Impugnatura ergonomica con ammortizzazione delle vibrazioni. Carter regolabile senza chiave. **Filettatura dell'asta M14.**

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	CP3550-120AA5
Peso	1,9 kg
Rumorosità	84 dB(A)
Fabbisogno massimo d'aria	1560 l/min
Potenza fornita	1100 W
Numero massimo giri	12000 min^{-1}
∅ Massimo disco	125 mm

Misura tubo flessibile consigliata (∅ interno)	13 mm
Vibrazione massima a norma EN	9,8 m/s^2
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari