Garant

Inserto di troncatura sinistro 10°, HU7310, Larghezza gola w: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273680 4
GTIN	4045197719133
Classe articolo	21L

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	4 mm
Tolleranza larghezza gola w	± 0,04 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,26 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	N
Impiego secondario	Ti
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU7310
Raggio di curvatura R	0,05 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	sinistra
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	350 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	350 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm²	idoneo	50 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		