Garant GRIDLINE

Banco da lavoro mobile, anta lato sinistro, lato destro con 5 cassetti, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 1250mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	924094 1250
GTIN	4062406101824
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:
Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, sbloccaggio cassetti con una sola mano e portata di 75 kg.
Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ∅ 125 mm, con **superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce,** resistenza al rotolamento minima, rumorosità minima e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.
Collocamento:
altezza porta (sinistra) mm: 625
Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1
Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 75, 100, 125, 250
Verniciatura:
Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e anta antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Lunghezza piano di lavoro	1250 mm
Materiale ruota	Poliuretano

∅ Ruota piroettante	125 mm
Larghezza struttura portante	1100 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Numero di porte	1
Spessore piano di lavoro	25 mm
Maniglia trasportabile	no
Numero dei cassetti	5
Materiale piano di lavoro	Faggio multiplex
Altezza utile corpo per cassetti	625 mm
∅ Ruota fissa	125 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Profondità utile cassetti	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
ComfortClose	no
Paraurti	no
Abbassabile	no
Peso	149,8 kg
Profondità struttura portante	700 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza	950 mm
Serie	Ready-to-go
Larghezza utile cassetti	500 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg

Spessore inserti	25 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 100 mm	927805 100
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 250 mm	927805 250
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 75 mm	927805 75
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 200 mm	927805 200