Garant GRIDLINE

Banco da lavoro mobile, anta lato sinistro, lato destro con 5 cassetti, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 1250mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	924091 1250
GTIN	4062406101817
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:
Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.**Cassetti a estrazione totale**, cassetti con sblocco di sicurezza ad una sola mano e portata di 75 kg.
Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ∅ 125 mm, con **superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce,** resistenza al rotolamento minima, rumorosità minima e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.
Collocamento:
altezza porta (sinistra) mm: 625
Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1
Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 75, 100, 125, 250
Verniciatura:
Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e anta antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Cassetti profondità utile in G	20
Profondità utile cassetti	500 mm

∅ Ruota piroettante	125 mm
Altezza utile corpo per cassetti	625 mm
Peso	145,6 kg
Lunghezza piano di lavoro	1250 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Larghezza struttura portante	1100 mm
∅ Ruota fissa	125 mm
Altezza	950 mm
ComfortClose	no
Materiale piano di lavoro	Bambù
Numero dei cassetti	5
Numero di porte	1
Cassetti larghezza utile in G	20
Maniglia trasportabile	no
Paraurti	no
Materiale ruota	Poliuretano
Larghezza utile cassetti	500 mm
Abbassabile	no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Profondità struttura portante	700 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Serie	Ready-to-go
Spessore piano di lavoro	25 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg

Spessore inserti	25 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 250 mm	927805 250
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 75 mm	927805 75
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 200 mm	927805 200
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 100 mm	927805 100