TESA

Micrometro, Intervallo di misurazione: 50-75mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420450 50-75
GTIN	7630041104103
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:
Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
Stelo temprato e rettificato.
Bloccaggio dello stelo a levetta.
Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
Fornitura:
Micrometro senza asta di regolazione.

Descrizione tecnica

∅ Tamburo graduato	18,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
∅ Stelo	6,5 mm
Taratura	B1
Limite di errore	2 µm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 100 mm	022000 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm	421100 50