PFERD

Disco abrasivo Combidisc® (SiC), ∅ 50,8 mm, Grana: 60

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554023 60
GTIN	4007220778487
Classe articolo	55G

Descrizione

Esecuzione:
Il **sistema di cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile in sicurezza „con una rotazione" della mano in brevissimo tempo.
Grana di carburo di silicio (SiC) a spigoli vivi per rettifica aggressiva con pressione bassa.
Uso:
Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.
Per la rettifica in particolare di leghe di titanio, alluminio, rame e bronzo.
Nota:
Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Descrizione tecnica

Grana	60
∅ Disco	50,8 mm
Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo	SiC
Attributo del nome del prodotto	∅ 50,8 mm

Numero massimo giri	25000 min^{-1}
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm^2	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm^2	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Platorello in gomma, gambo di ∅ 6 mmduro ∅ esterno 50 mm	554089 50
Platorello in gomma, gambo di ∅ 6 mmmorbido ∅ Esterno 50 mm	554091 50
Platorello in gomma, gambo di ∅ 6 mmmedio ∅ Esterno 50 mm	554092 50
Platorello in gomma, gambo di ∅ 6 mmmedio-duro ∅ Esterno 50 mm	554093 50
Platorello in plastica, gambo di ∅ 6 mm ∅ Esterno 50 mm	554090 50