Garant GRIDLINE

Corpo 16G mobile per la dotazione personalizzata con cassetti, 12×20G, Altezza alloggiamento: 500mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	927430 500
GTIN	4062406109738
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:
Corpo 16G mobile, per dotazione personalizzata con cassetti, in stabile struttura in acciaio. Con piano di appoggio in plastica ABS e maniglie bicomponente in Haptoprene®. Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ∅ 125 mm, con superficie di rotolamento in poliuretano che non lascia tracce. Ruote piroettanti con freno e corona rotante. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.
Verniciatura:
Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.
Nota:
Accertarsi che la somma delle altezze frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.
Dotazione del corpo possibile solo con i cassetti n. art. 927505!
Non collocare sotto a postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza n. art. 920301 – 920316.

Descrizione tecnica

∅ Ruota	125 mm

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Larghezza	400 mm
Portata massima	600 kg
Altezza utile corpo per cassetti	425 mm
ComfortClose	no
Numero di porte	0
Peso	22,8 kg
Altezza	700 mm
Numero dei cassetti	0
Con sponda di contenimento	sì
Profondità	650 mm
Altezza utile	425 mm
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Alloggiamento sopra aperto	no
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassetti	425 mm
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Contenitore su ruote fisse da officina

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21