Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro mLevel con piano in eluplan grigio scuro, Lunghezza: 1500mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	920002 1500
GTIN	4062406119300
Classe articolo	91P

Descrizione

Esecuzione:
Postazione di lavoro mLevel, la postazione che si adatta ai vostri bisogni. Classica regolazione manuale dell'altezza con passo da 25 mm mediante base d'appoggio con viti di fissaggio, per la regolazione dell'intera postazione. Tacche sul lato interno della gamba per una più facile regolazione.
Verniciatura:
Struttura portante antracite RAL 7016, **non configurabile.**
Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, **non configurabile.**
Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile.**

Descrizione tecnica

Profondità	800 mm
Spessore rivestimento	2 mm
Modello	mLevel
Larghezza	1500 mm
Pannello di comando con display e funzione di memoria	no
Serie	Postazione di lavoro
Profondità piano di lavoro	700 mm

Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	750 - 1000 mm
Peso	70 kg
Rivestimento del piano di lavoro	Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Regolazione dell'altezza in continuo	no
Superficie del piano di lavoro	Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce
Colore superficie piano di lavoro	grigio scuro
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Spessore piano di lavoro	40 mm
Materiale piano di lavoro	Eluplan
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	750-1000 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	meccanico
Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro

Accessori

Mensola 810 mm profondità utile Per modello 1500	920211 1500
Telaio portante Kanban permLevel e eLevel+ Profondità 400 mm	920201 400
Coppia di rulli Modello 1	920212 1

Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassetti 500/4	927315 500/4
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 300/2	927300 300/2
Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 200/1	927600 200/1
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassetti 400/4	927315 400/4
Piantane di supporto Altezza 962 mm	928010 962
Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 400/4	927600 400/4
Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 300/2	927600 300/2
Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 500/5	927600 500/5
Alloggiamento per computer 16G Altezza 500 mm	927335 500
Piantane di supporto Altezza 200 mm	928010 200
Porta PC Modello M	928753 M
Multifix Per modello 300	928201 300
Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 300/3	927600 300/3
Cassetto porta-tastiera Modello 1	927341 1
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 400/3	927300 400/3
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 300/3	927300 300/3
Piantane di supporto Altezza 481 mm	928010 481
Piantane di supporto Altezza 1362 mm	928010 1362
Cassettiera mobile 24G Altezza corpo / Numero di cassetti 500/5 mm	927620 500/5
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassetti 500/5	927315 500/5
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 400/4	927300 400/4
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassetti 500/3	927315 500/3