TESA

Comparatore a leva Interapid, quadrante inclinato, Intervallo di misurazione per direzione / ∅ Cassa: 0,8/39mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	436277 0,8/39
GTIN	7630041119138
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:
Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
Risoluzione 1/100
Con **quadrante inclinato di 20°.**
TESA – Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Corpo robusto monoblocco; amagnetica. **Swiss Made.**
Uso:
Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.
Fornitura:
Incluso codolo di serraggio ∅ 8 mm.
Accessori speciali:
Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.
Ricambi:
Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Errore di inversione valore misurato f_u	3 µm
Intervallo di misurazione per direzione	0,8 mm
Forza di misura	0,12 N
Risoluzione	0,01 mm
Errore ammesso totale f_{totale}	23 µm
∅ Alloggiamento	39 mm
Errore ammesso f_e	10 µm
Movimento tastatore	2×105 grado
∅ Codolo di serraggio h6	4 mm
Lunghezza tastatore	17,4 mm
∅ Sfera di misura	2 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Rapporto di taraturaComparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG
Certificato DAkkSComparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG

Accessori

Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 16,5 mm ∅ Sfera di misura 2 mm	436326 2