Garant

Lamiere forate laterali 2 pz., Modello: 750



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	920360 750
GTIN	4062406120795
Classe articolo	91S

Descrizione

Esecuzione:
In lamiera di acciaio profilata, ☐ da 9×9 mm con passo da 37 mm.
Per il fissaggio laterale alle postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza per carichi leggeri. Le lamiere forate vengono avvitate sul lato interno delle traverse. Set di 2 pezzi.
Per:
Tavoli di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza per carichi leggeri n. art. 920301 – 920306.
Fornitura:
Incluso materiale di fissaggio.
Verniciatura:
Termoverniciato in antracite RAL 7016.

Descrizione tecnica

Altezza	146 mm
Peso	0,6 kg
Larghezza	536 mm
Profondità	73 mm
Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Rivestimento laterale