HOLEX

# Spazzola a disco per la pulitura grezza (SiC), ∅ Disco: 150mm



## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 555946 150 |
| GTIN | 4062406123932 |
| Classe articolo | 52E |

## Descrizione

**Esecuzione:**
Dischi per pulitura grezza con tessuto in nylon sintetico e uniforme con grana abrasiva. Struttura aperta, nessun intasamento.
**Elevato tasso d'asportazione** per lavori di pulizia universali.
**Uso:**
**Impiego radiale** su alberi flessibili e smerigliatrici diritte. Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Velocità consigliata | 4000 $min^{-1}$ |
| ∅ Disco | 150 mm |
| ∅ Foro | 13 mm |
| Spessore | 15 mm |
| Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) |
| Sigla materiale abrasivo | SiC |

| | |
|---|---|
| Grado di durezza | duro |
| Grado di finezza | extra-grosso |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |

## Dati utente

| | Idoneità | $V_c$ | Codice ISO |
|---|---|---|---|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Pietra | limitatamente adatto | | |
| Vernice | idoneo | | |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |

## Accessori

| | |
|---|---|
| Mandrino portapezzi Numero dei dischi da serrare 1-2 | 556380 1-2 |
| Mandrino portapezzi Numero dei dischi da serrare 1 | 556380 1 |