Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, pollici, Apertura: 9/16pollici

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614890 9/16
GTIN	4013288167415
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:
Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).
Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.
Materiale:
Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.
Lunghezza chiave L: 188 mm
Apertura bocca b: 29,3 mm
Altezza bocca h_1: 7,5 mm
Altezza anello h_2: 9,2 mm
∅ anello D: 28 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	188 mm
Apertura bocca b	29,3 mm
∅ anello D	28 mm
Apertura	9/16 pollici
Altezza anello h_2	9,2 mm
Altezza bocca h_1	7,5 mm
Dim. apertura	in pollici

Denominazione originale prodotto	6000 Joker Imperial
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	80
Angolo di registro	4,5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave