PFERD

Lime diamantate flessibili, Grana: D126µm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	529110 D126
GTIN	4007220955925
Classe articolo	53B

Descrizione

Esecuzione:
Lima diamantata flessibile, con rivestimento in grana abrasiva al diamante su entrambi i lati. Altezza con rivestimento 0,7 mm.
Uso:
Ideale per lavori di rettifica su superfici concave e convesse.
Nota:
Le lime diamantate si possono pulire nel petrolio mediante una spazzola metallica (ad es. n. art. 576000).

Descrizione tecnica

Grana	D126
Grado di finezza	medio
Dimensione	30×170 mm
Materiale abrasivo	diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Larghezza	30 mm
Altezza	0,7 mm
Lunghezza	170 mm
Tipo di prodotto	Lima diamantata

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		