GEDORE

Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 27mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614750 27
GTIN	4010886830697
Classe articolo	63M

Descrizione

Esecuzione:
Lato anello piegato a 15°. Impugnatura con stelo cavo ergonomica e maneggevole. Stelo extralungo per uso in profondità. Indicato per collegamenti a vite molto resistenti con coppia elevata.
Materiale:
Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	450 mm
Altezza bocca massima h1	13 mm
Apertura	27 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello $h_{2\,max}$	20,2 mm
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave