Mahr

Micrometri digitali con punta di misura i-wi, Campo di misura: 0-20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421697 0-20
GTIN	4059192059026
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:
Innovativo micrometro con **cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Grazie a una comoda **visualizzazione delle tolleranze con limiti di segnalazione supplementari**, l'operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.
Funzione:
IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Fornitura:
Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.
Accessori speciali:
Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Altezza cifre display LCD	10 mm
Limite di errore	4 µm
Lettura	0,001 mm
Taratura	B1

Lettura	0,00005 pollici
Numero di batterie contenute	1
Passo vite angolare	0,5 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	Norma interna
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Risoluzione	mm / pollici
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25
Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100