Garant

Scale a libro con gradini, accessibili da entrambi i lati, Numero di gradini: 2X4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	965920 2X4
GTIN	4045197742087
Classe articolo	91B

Descrizione

Esecuzione:
Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-montanti con ribordatura su 4 lati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica.
Scalini profondi 80 mm con zigrinatura antiscivolo.
Impugnatura EasyHandle in Haptoprene® con meccanismo di bloccaggio, piedini antiscivolo BalanceBase.
Robusto snodo in alluminio dotato di 4 collegamenti a vite. Con 2 cinghie in perlon a elevata resistenza come sicura della scala. Con marcatura SafeStep, che identifica il massimo livello di utilizzo possibile.
Senza piano di appoggio.
Norma:
Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Verniciatura:
Correnti antracite RAL 7016 **termoverniciati.**

Descrizione tecnica

Altezza montante	73 mm
Profondità pioli / gradini	80 mm
Esecuzione scaletta	livello
Lunghezza scala	0,93 m
Accessibilità	bifronte
Peso	6,7 kg
Altezza di lavoro circa	2,5 m
Larghezza inferiore esterna	0,46 m
Lunghezza L	0,93 m
Portata scale	150 kg
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Tipo di prodotto	Scala a libro