Garant

APMT 180504 ER, HB8630, Modello: INOX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215280 INOX
GTIN	4045197747709
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,3×D / a_p = 5 mm, a_p max. = 9 mm.

Descrizione tecnica

Modello	INOX
Avanzamento f_z per dente	0,2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 180504 ER
Tipo	HB8630
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm²	idonea	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	idonea	130 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		