Testina portainserto con bloccaggio a staffa, sinistro, Sistema / Misura inserto: DM/16

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251411 DM/16
GTIN	4251414902879
Classe articolo	29D

Descrizione

Esecuzione:
Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti.**
Uso:
Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **10 × diametro.**
Refrigeración interior: sí
Through-coolant: yes
Sisäjäähdytys: kyllä
Arrosage interne: oui
belső hűtés: igen
Passaggio interno per LR: sì
Sistema: DM
Codice ISO testina: DTUNR/L
Inserto adatto: TN.. 1604..
Corpi base adatti: 264910 – 264922
∅ di preforatura minimo D_{min}: 48 mm
Spostamento dal centro: 27 mm
Lunghezza complessiva: 35 mm

Descrizione tecnica

Testina intercambiabile con codice ISO	DTUNR/L
Spostamento dal centro	27 mm
Inserto adatto	TN.. 1604..
Sottoplacchetta	259033 4
Staffa, vite, o-ring	259036 6
Corpi base adatti	264910 – 264922
Misura inserto	16 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 1
Sistema	DM
∅ di preforatura minimo D_{min}	48 mm
Lunghezza complessiva	35 mm
Serie	Testina portainserto con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Unità staffe	259508
Sottoplacchetta	259226
Vite per sottoplacchetta	259611