HOLEX

Calibro a corsoio digitale ABS con asta di profondità tonda, Campo di misura: 150

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412818 150
GTIN	4045197770271
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:
Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Calibro a corsoio digitale con **riga ottica graduata assoluta**, senza necessità di azzeramento. Spegnimento automatico del display dopo ca. 5 minuti e accensione mediante semplice spinta del corsoio.

- **Elevatissima precisione grazie alla riga ottica.**
- **L'elettronica è disaccoppiata dall'alloggiamento e montata direttamente sul corsoio. La forza di misura viene trasmessa direttamente ai becchi di misura. Il calibro a corsoio presenta così una minore tendenza all'errore e una lunga durata.**
- **Dotato di robusta cassa metallica.**

Fornitura:
Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm/pollici
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Spegnimento automatico	sì
Asta di profondità	∅ 1,6
Lettura	0,01 mm

Lettura	0,0005 pollici
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	sì
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Vite per base per asta di profondità	412230
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Vite per base per asta di profondità	412236