Erdi

Cesoia per lamiera, taglio per varie forme impugnatura bicomponente, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 240mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	767020 240
GTIN	4010220019146
Classe articolo	73X

Descrizione

Esecuzione:
Con microdentatura. Testa della cesoia in **acciaio legato** (HRC 58 – 60), manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.
Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,8 mm; lamiere V2A fino a 1,2 mm.
Uso:
Per tagli diritti continui e di forme.

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	40 mm
Lunghezza complessiva	240 mm
Tipo di impiego	con taglio a destra
Tipo di prodotto	Cesoia