STAHLWILLE

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 3/8 pollice 48 pezzi

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630006
GTIN	4018754260539
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:
Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola** secondo **DIN 3124.**
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120.**
Uso:
Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M14.
Per candele da 16 mm.
Per viti con intaglio con filettatura M1,6 – M5.
Per viti con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6.
Per viti a esagono incassato con filettatura M4 – M10.
Materiale:
Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
Fornitura:
bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 8 pz. n. art. 631000 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9
Bussole con bocca esagonale da 3/8 pollice: 12 pz. n. art. 637200 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Bussola per candela da 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 637310 Dim. 16
BIT per Phillips C 6,3: 3 pz. n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25
BIT per viti Pozidriv C 6,3: 1 pz. n. art. 675320 Dim. 2/25
BIT per viti con intaglio C 6,3: 6 pz. n. art. 675250 Dim. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
BIT per esagono incassato C 6,3: 5 pz. n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6; 8
Raccordi per BIT: 2 pz. simili a n. art. 676800 Dim. 4/4; 8/4
Raccordo da 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 649505 Dim. 3
Impugnatura a T da 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 635700 Dim. 165
Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150

Prolunga da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632400 Dim. 150
Prolunghe da 3/8 pollice: 2 pezzi n. art. 63 5400 Dim. 75; 240 mm
Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4
Snodo cardanico da 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 636200 Dim. 3/8
Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4
Cricchetto da 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 635000 Dim. 3/8
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Cacciavite per viti con intaglio
Profilo di manovra	Cacciavite esagonale
Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Cacciavite per viti Pozidriv
Campo apertura bussola esagonale	4-22 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-8 mm
Numero pezzi	48
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	413 mm
Larghezza	230 mm
Altezza	57 mm
Con QuickRelease	no
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631000 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631000 4,5

Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635400 240
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva mm	632800
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675310 2/25
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 13 mm	637200 13
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus Esagono 6 mm	675240 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631000 9
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 19 mm	637200 19
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675320 2/25
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 15 mm	637200 15
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 17 mm	637200 17
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 8 mm	675250 8
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636200 3/8
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 4 mm	675250 4
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633500 1/4
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 6,5 mm	675250 6,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631000 8
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 22 mm	637200 22
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus Esagono 4 mm	675240 4
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675310 1/25
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631000 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631000 5
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 3 mm	675250 3
Bussola di riduzione Modello 3	649505 3

Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 5,5 mm	675250 5,5
Bussola per candele, 3/8 pollice Apertura 16 mm	637310 16
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675310 3/25
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 14 mm	637200 14
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 11 mm	637200 11
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 18 mm	637200 18
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632400 150
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 21 mm	637200 21
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 16 mm	637200 16
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 10 mm	637200 10
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus Esagono 3 mm	675240 3
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631000 5,5
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus Esagono 5 mm	675240 5
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 12 mm	637200 12
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus Esagono 8 mm	675240 8
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635400 75
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 165 mm	635700 165
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631000 7