STAHLWILLE

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 39 pezzi

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	639261
GTIN	4018754261192
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:
Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola** secondo **DIN 3124.**
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120.**
Uso:
Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M20, poligono esterno Torx® con filettatura M6 – M20. Viti a esagono incassato con filettatura M6 – M18, poligono interno Torx® con filettatura M4 – M14.
Materiale:
acciaio al cromo, cromato.
Fornitura:
Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 642200 Dim. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Bussole con poligono interno Torx®: 7 pz. n. art. 642700 Dim. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Bussole con esagono esterno: 6 pz. n. art. 643200 Dim. 5; 6; 8; 10; 12; 14
Bussole con poligono esterno Torx®: 9 pz. n. art. 643650 Dim. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300
Prolunghe: 2 pz. n. art. 641000 Dim. 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Dimensione apertura	Metrica
Numero pezzi	39
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Chiavi a bussola per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Campo apertura chiave esagonale	5-14 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale	8-30 mm
Lunghezza	481 mm
Larghezza	288 mm
Altezza	82 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola