HOLEX

Lampada a LED, 230 V, Potenza assorbita: 60W

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081287 60
GTIN	4045197796400
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:
Lampade da lavoro a LED SMD con lastra di vetro opalino per unilluminazione omogenea e gradevole nonché due prese protette contro gli spruzzi d'acqua.
· **Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.**
· **Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.**
· **Omologata per l'impiego all'aperto e in locali umidi.**
Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
· **Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.**
· **Elevata potenza luminosa e ridotto consumo energetico.**
· **Omologata per l'impiego all'aperto e in locali umidi.**
Con **2 prese protette contro gli spruzzi d'acqua**.
Funzione:
IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Peso	3330 g
Potenza assorbita	60 W

Alimentazione	Alimentazione di rete
Corrente di illuminazione	2250 - 4500 lm
Grado di protezione IP	IP 54
Tensione nominale	230 V
Larghezza complessiva	292 mm
Lunghezza complessiva	292 mm
Altezza complessiva	80 mm
Lunghezza cavo di collegamento.	5 m
Zona ATEX	Nessuna
Attributo del nome del prodotto	230 V
Tipo di prodotto	Lampade