MultiMaster AMM 500 Plus Top Batteria ricaricabile, Modello: 71292261

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077815 71292261
GTIN	4014586884066
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:
Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con **portautensili Starlock** (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).

- **Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.**
- **Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.**
- **Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.**

Potente strumento multiuso per un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione, dotato di oltre 30 accessori per segare legno e metallo, rettificare, tagliare piastrelle e molto altro.
Fornitura:
Incl. 1× caricabatterie rapido ALG 80, 2× accumulatori agli ioni di litio (18 V / 3 Ah). 1x set con valigetta portautensili **"a batteria"** con caricabatterie, 1x piastra abrasiva, cad. 3 fogli abrasivi (grana 60, 80, 120, 180), 1x spatola fissa, 1x lama in HSS per sega a segmenti riportati, 1x lama per sega Long-Life E-Cut (65 mm), 1x lama universale per sega E-Cut (44 mm).
Nota:
Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073834 – 073845.
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto: AFMM 18 QSL

Capacità batteria: 3 Ah
Tensione batteria: 18 V
Portautensile: StarlockPlus, Starlock
Numero di oscillazioni: 11000 - 18500 min^{-1}
Angolo di oscillazione: 3,4 grado

Descrizione tecnica

Misura angolare piastra abrasiva	80 mm
Denominazione originale prodotto	AFMM 18 QSL
Capacità batteria	3 Ah
Peso	1,8 kg
Tensione batteria	18 V
Numero di oscillazioni	11000 - 18500 min^{-1}
Portautensile	StarlockPlus, Starlock
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Angolo di oscillazione	3,4 grado
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta di trasporto
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Tipo di prodotto	Oscillatore

Accessori

Caricabatterie Modello FE30	073845 FE30
Caricabatterie Modello FE50	073845 FE50
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria FE18 V	073836 FE18
Caricabatterie Modello FE80	073845 FE80
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18