Disco abrasivo lamellare V2 Power, (CER), piatto-obliquo per INOX, ∅ 230 mm, Grana: 40

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565484 40
GTIN	4027497481606
Classe articolo	53L

Descrizione

Esecuzione:
Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falcetto consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinarie.
Platorello in fibra di vetro per **impiego universale.**
Massimo potere abrasivo, **grana ceramica** con effetto autoaffilante. Nessuna vetrificazione né surriscaldamento. Molto adatta anche per lavorazioni sui bordi.
Uso:
Lavorazione con vibrazioni minime alla massima durata.
Nota:
Per i dischi abrasivi con lamelle di tela senza platorello SLTflex per taglio morbido, lavorazione di saldature a gola, ecc. vedi n. articolo 566300 e successivi.

Descrizione tecnica

∅ Disco	230 mm
Grana	40

∅ Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	piatto-obliquo
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	∅ 230 mm
Platorello portante	Platorelli in fibra di vetro
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		