Apparecchio di calettamento ISG-1000

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	354400
GTIN	2050001790606
Classe articolo	35B

Descrizione

Esecuzione:
Facilità di utilizzo. Apparecchio di calettamento leggero e di piccole dimensioni, utilizzabile indipendentemente dall'ubicazione. Lunghezza utensile massima calettabile 290 mm. Range di calettamento ∅ 3 – 16 mm.
Fornitura:
1 anello intercambiabile 6 – 16 mm e 1 paio di guanti protettivi.
Accessori speciali:
Anelli intercambiabili n. art. 354440, portautensili n. art. 354225 – 354227.

Descrizione tecnica

Profondità	390 mm
Larghezza	310 mm
Potenza	6,5 kW
Potenza allacciata	3×400 V / 16 A
Altezza	640 mm

Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Strumento per calettamento a caldo

Accessori

Supporto base per utensiliper HSK per attacco conico HSK 50	354226 50
Supporto base per utensiliper PSC per attacco conico PSC 40	354227 40
Paio di guanti protettivi contro il caloreTempDex 710 Misure guanti da lavoro 11	094630 11
Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 50	354225 50
Supporto base per utensiliper HSK per attacco conico HSK 40	354226 40
Supporto base per utensiliper PSC per attacco conico PSC 30	354227 30
Supporto base per utensiliper HSK per attacco conico HSK 32	354226 32
Anello intercambiabile per ISG-1000 Per ∅ attacco 3-6 mm	354440 3-6
Supporto base per utensiliper PSC per attacco conico PSC 50	354227 50
Paio di guanti protettivi contro il caloreTempDex 710 Misure guanti da lavoro 9	094630 9
Anello intercambiabile per ISG-1000 Per ∅ attacco 6-16 mm	354440 6-16
Supporto base per utensiliper HSK per attacco conico HSK 63	354226 63
Supporto base per utensiliper PSC per attacco conico PSC 63	354227 63
Supporto base per utensiliper HSK per attacco conico HSK 80	354226 80
Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 30	354225 30
	354226 100

Supporto base per utensiliper HSK per attacco conico HSK 100	
Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 40	354225 40