Filiere 6e, M: M2,5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	140350 M2,5
GTIN	4062406221676
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:
Forma chiusa preincisa. **≥ M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**
Campo di tolleranza 6e = **con sottomisura ca. 0,03 – 0,04 mm.** Per la classe di tolleranza "media", se i perni sono trattati con uno **strato galvanico protettivo**.

Descrizione tecnica

Altezza	5 mm
Passo	0,45 mm
∅ Esterno	16 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6e
Misura del filetto	M2,5
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado

Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		