SWISSTOOLS

Portainserti con bloccaggio PSC, destro, per inserti VB.., ⌀ Codolo / Misura inserto: 50/16HPmm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320350 50/16HP
GTIN	2050002039971
Classe articolo	36D

Descrizione

Nota:
L'**ugello HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ricambi	S07
Inserto adatto	VB.. 1604..
Distanza asse-punta f	35 mm
⌀ Preforatura minimo D_1 min	63 mm
⌀ Gambo	50 mm
Misura inserto	16
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Lunghezza complessiva	90 mm
Adattatore	PSC

Tipo di impiego	destro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63	320001 63
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Spessore n. 1 Modello P02	320610 P02
Spessore n. 1 Modello P04	320610 P04
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Spessore n. 1 Modello P06	320610 P06
Vite di serraggio n. 3 Modello D07	320611 D07
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Vite di serraggio n. 3 Modello P02	320611 P02
Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05
Vite di serraggio n. 3 Modello P06	320611 P06
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Leva n. 4 Modello P02	320612 P02
Leva n. 4 Modello P04	320612 P04
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Leva n. 4 Modello P06	320612 P06
Anello per ugelli n. 5 Modello D07	320613 D07
Staffa di serraggio n. 6 Modello D07	320614 D07
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P02	320618 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P04	320618 P04

Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Spina di supporto n. 7 Modello P06	320618 P06