Pinza universale con testa a punta, cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 145mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701655 145
GTIN	4003773079361
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:
Superfici di presa con speciale profilo a tre punti per afferrare con la massima sicurezza i componenti piatti. Semplicità di taglio grazie all'articolazione con elevato rapporto di trasmissione. Scanalatura fresata nella zona dell'impugnatura per una presa per una presa sicura anche dei pezzi più piccoli, per es. chiodi, perni e bulloni. Facile da usare anche in zone di lavoro difficilmente accessibili. Testa sottile con becchi terminanti a punta.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.
Norma:
DIN ISO 5746.
Materiale:
Acciaio speciale per utensili.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	145 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ∅	2 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ∅	3 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio speciale per utensili

Superficie	cromato
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione