Smerigliatrice angolare, Modello: 72217360

Dati di ordinazione

Numero d’ordine	077102 72217360
GTIN	4014586875033
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:
Leggera e potente **smerigliatrice angolare a una mano da 115 mm** in **forma compatta e maneggevole**, testata ingranaggi girevole in passi di 90°, regolazione rapida del carter, albero M14.
Motore robusto **800 W**, testa del riduttore in metallo pieno, bloccaggio dell'albero portamola, protezione rimessa in moto.
Fornitura:
Inclusi casco di protezione, set di serraggio e manopola supplementare.
Denominazione originale prodotto: WSG 8-115
Potenza assorbita: 800 W
Campo del numero di giri: 11000 min^{-1}
∅ max. disco: 115 mm
Profondità max. di taglio: 34 mm
Peso: 2 kg

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	800 W
Peso	2 kg
∅ max. disco	115 mm

Denominazione originale prodotto	WSG 8-115
Profondità max. di taglio	34 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Vibrazione massima a norma EN	5 m/s^2
Campo del numero di giri	11000 min^{-1}
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari