Garant

XOMU094812ZZER, HB4430, Modello: TI

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213032 TI
GTIN	4062406266592
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:
Innovativo sistema di inserti formato da inserti **bilaterali** a 3 taglienti (2×3 taglienti). Materiali da taglio **innovativi e performanti** per un'**economicità** particolarmente elevata.
Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,5...1×D / $a_{p\,max}$.
Raggio programmato con $a_{p\,max}$: 2 mm
Avanzamento f_z per dente: 0,6 mm

Descrizione tecnica

Modello	TI
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f_z per dente	0,6 mm
Codice ISO Inserto	XDMT090416ZDSR
Tipo	HB4430
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio consigliata $a_{p\ max.}$	0,8 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1,5 mm
Raggio programmato con $a_{p\ max}$	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rivestimento	PVD
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm²	limitatamente adatto	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	adatto	50 m/min	S
a umido max.	idoneo		