TESA

Calibro a corsoio digitale TESA-CAL IP67 con asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412759 150
GTIN	7630041148640
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:
Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modalità di misura ABS. Protezione totale contro i liquidi.
Funzione:
IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Uso:
Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.
Fornitura:
Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Durata batterie	12000 ore
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Taratura	A1
Lettura	0,01 mm
Spegnimento automatico	sì
Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by	sì

Norma	ISO 13385
Lunghezza dei becchi	40 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Altezza cifre display LCD	11 mm
Lettura	0,0005 pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Risoluzione	mm/pollici
Commutazione in stand-by	sì
Asta di profondità	∅ 1,6
Asta di profondità	sì
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032