Atlas Copco

Levigatrice diritta ad aria compressa, G2424, pinze di serraggio ∅ 6 mm lunga, Modello: S200

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079448 S200
GTIN	7322590013622
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:
Levigatrice diritta **robusta** e **potente**, con un'elevata **silenziosità**. L'avviatore di sicurezza previene l'accensione accidentale. Numero di giri massimo ottimizzato compreso tra **8500 e 25000 1/min.**
Con mandrino lungo e sottile, ideale per fori, lunghezza 317 mm.
∅ pinza di serraggio 6mm.
Fornitura:
Inclusi nippli.
Ricambi:
Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):
sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	20000 min^{-1}
Peso	0,96 kg
Rumorosità	81 dB(A)
Potenza fornita	850 W

Misura tubo flessibile consigliata (∅ interno)	13 mm
Fabbisogno massimo d'aria	540 l/min
Denominazione originale prodotto	G2424 S200
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s^2
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte