Levigatrice diritta ad aria compressa, G2424, pinze di serraggio ∅ 6 mm lunga, Modello: S250

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079448 S250
GTIN	7322590019907
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:
Levigatrice diritta **robusta** e **potente**, con un'elevata **silenziosità**. L'avviatore di sicurezza previene l'accensione accidentale. Numero di giri massimo ottimizzato compreso tra **8500 e 25000 1/min.**
Con mandrino lungo e sottile, ideale per fori, lunghezza 317 mm.
∅ pinza di serraggio 6mm.
Fornitura:
Inclusi nippli.
Ricambi:
Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):
sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	G2424 S250
Potenza fornita	900 W
Misura tubo flessibile consigliata (∅ interno)	13 mm
Peso	0,96 kg

Fabbisogno massimo d'aria	870 l/min
Numero massimo giri	25000 min^{-1}
Rumorosità	85 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN	3,5 m/s^2
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Pinza di serraggio per levigatrici diritte ∅ Pinze di serraggio 6 mm	079459 6