Garant

Maschi a macchina per fori ciechi + punte elicoidali per prefori, Per filettatura metrica: M3-12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	146850 M3-12
GTIN	4045197085160
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:
Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.
Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.
Contenuto:
cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 134250 e punte a carotare n. art. 114150

Descrizione tecnica

Per filettatura metrica	M3 – M12
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Colore collarino	giallo

Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Accessori

Maschio a macchinaHSS-E M M6	134250 M6
Maschio a macchinaHSS-E M M12	134250 M12
Punta elicoidale in HSSN ∅ DC h8 (mm oppure pollici) 10,2	114150 10,2
Punta elicoidale in HSSN ∅ DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114150 8,5
Punta elicoidale in HSSN ∅ DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114150 6,8
Punta elicoidale in HSSN ∅ DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114150 3,3
Maschio a macchinaHSS-E M M4	134250 M4
Maschio a macchinaHSS-E M M8	134250 M8
Punta elicoidale in HSSN ∅ DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114150 2,5
Maschio a macchinaHSS-E M M5	134250 M5
Maschio a macchinaHSS-E M M10	134250 M10
Punta elicoidale in HSSN ∅ DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114150 4,2
Punta elicoidale in HSSN ∅ DC h8 (mm oppure pollici) 5	114150 5
Maschio a macchinaHSS-E M M3	134250 M3
Cassetta vuota Modello 4	146960 4