HOLEX

Fermapezzo tridimensionale, Modello: 125

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	360435 125
GTIN	4045197812704
Classe articolo	32E

Descrizione

Esecuzione:
· **Impostazione continua e rapida.**
· **Supporto M8 per tasselli o montaggio diretto.**
Uso:
Per il montaggio su fresatrici e trapani.
Materiale:
Alluminio anodizzato.
Accessori speciali:
Tasselli a T con M8, vedi n. art. 370520 Dim. 12 – 18.

Descrizione tecnica

Altezza complessiva	220 mm
Modello	125
Per codice a colori	T-Rex
Per codice a colori	TC

Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per codice a colori	Centro Gripp
Per codice a colori	Basic
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	Duo
Per codice a colori	HD-Allmatic
Per codice a colori	Duo Plus
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	HOLEX NC
Altezza utile N	195 mm
Interasse S A	125 mm
Tipo di prodotto	Fermapezzo

Accessori

Cava a T per valore nominale scanalatura a T 18 mm	370520 18
Cava a T per valore nominale scanalatura a T 12 mm	370520 12
Cava a T per valore nominale scanalatura a T 16 mm	370520 16
Cava a T per valore nominale scanalatura a T 14 mm	370520 14