Garant

SNHX 1205 destra, Modello: UNI

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218615 UNI
GTIN	4062406538118
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:
Valori indicativi per a_e max.
Per eseguire la lavorazione di una base scanalata piana, gli inserti sinistri e destri devono essere montati sul supporto. Il lato opposto rispetto al codolo andrà equipaggiato con gli inserti sinistri.

Descrizione tecnica

Tipo	HB7835
Larghezza smusso	0,25 mm
Modello	UNI
Spessore inserto E	5,56 mm
Codice ISO Inserto	SNHX 1205
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	5,4 mm
Per larghezza fessura a_p	10; 14 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura