HOLEX

Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso 18 mm, Lunghezza complessiva: 160mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	845039 160
GTIN	4062406566111
Classe articolo	82B

Descrizione

Esecuzione:
Lama di qualità, estraibile e rientrante, estremamente affilata e di grande durata per una esecuzione precisa nel metallo; si blocca automaticamente.
Vantaggi:
Impugnatura in zinco pressofuso: portata e durezza elevate e al contempo notevole leggerezza. eccezionalmente resistente alla corrosione, evita la formazione di scintille e non è magnetica.
Ricambi:
Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845015 Dim. 10; 845016 Dim. 10; 845018 Dim. 50; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	100 mm
Larghezza lama	18 mm
Numero di settori preincisi	8
Spessore lama	0,5 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Materiale impugnatura	Lega di zinco
Tipo di prodotto	Cutter

Accessori

Set di 10 lame preincise a settori “experience”, 18 mm Numero 10	845010 10
Set di 10 lame preincise a settori “longlife”, 18 mm Numero 10	845015 10
Set di 10 lame “experience”, 18 mm, senza protezioni antirottura Numero 10	845016 10
Set di 50 lame preincise a settori “experience”, 18 mm Numero 50	845018 50
Set di 50 lame preincise a settori “longlife”, 18 mm Numero 50	845019 50
Set di 10 lame preincise a settori “multisharp”, 18 mm Numero 10	845021 10
Set di 50 lame preincise a settori “multisharp”, 18 mm Numero 50	845023 50