VSM

Disco fibrato Actirox AF 799 (CER), ∅ 180 mm, Grana: 36



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566449 36
GTIN	4018875878644
Classe articolo	56V

Descrizione

Esecuzione:
Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
I dischi fibrati VSM Actirox AF 799 presentano **una capacità di asportazione estremamente elevata e aggressiva.** Lavorazione a freddo e durata eccezionale.
Tipo di grana: **100% grana ceramica VSM a forma geometrica**.
Uso:
Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670.
Per la **rettifica di superfici piane o curve** con elevata **flessibilità.**

Descrizione tecnica

Grana	36
∅ Disco	180 mm
Serie	Actirox
Materiale abrasivo	Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo	Ceramica

Sostrato del materiale abrasivo	Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	∅ 180 mm
∅ Foro	22,23 mm
Ottimizzato per il materiale	Ghisa
Ottimizzato per il materiale	Metalli non ferrosi
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco in fibra

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		