TESA

Comparatore di piccole dimensioni antiurto, Intervallo di misurazione / ∅ Cassa: 5/40mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:
Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione di piccole dimensioni con robusta cassa in metallo, codolo di serraggio di ∅ 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Quadrante giallo per una migliore lettura.
Accessori speciali:
Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,5 mm
Taratura	C1
Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 5 mm
∅ Alloggiamento	40 mm

∅ Codolo di serraggio h6	8 mm
Forza di misura	0,63 - 0,77 N
Quadrante orientabile	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taraturaComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10