HOLEX

Lampada a stelo a LED con batteria, Modello: 160

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081361 160
GTIN	4062406942564
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:
Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. **La commutazione a 2 stadi** con **funzione boost** aggiuntiva offre **un'eccellente potenza luminosa** per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.
· **Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell'interruttore.**
· **Lunga durata con potenza luminosa costante.**
· **Presa di ricarica USB-C.**
· **Protezione antirotolamento.**
· **Con testa della lampada focalizzabile.**
Funzione:
IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Fornitura:
Inclusi cavo di carica USB-C e batteria. Con pratica clip tascabile.
Nota:
Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Corrente di illuminazione Livello 2	50 lm
Corrente di illuminazione Boost	250 lm
Durata	1 h

Numero di batterie contenute	1
Lunghezza complessiva	154 - 161 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
∅ Testa	18 mm
Tensione batteria	3,7 V
Peso	41 g
Corrente di illuminazione	150 lm
Capacità batteria	0,6 Ah
Lampadine	Lampada LED
Grado di protezione IP	IP 54
Autonomia Livello 2	3 h
Funzione torcia	Focalizzazione
Batteria intercambiabile	sì
Valore CRI	>80
Durata illuminazione Boost	30 s
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Accumulatore di ricambio 10840	081365 10840