Garant

Detergente GreenPlus Flex Cleaner, Contenuto (ml oppure l): 200

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	088001 200
GTIN	4067263120568
Classe articolo	01L

Descrizione

Esecuzione:
Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l'utilizzo nell'industria alimentare.
Lo **sgrassatore flessibile** per rimuovere velocemente oli, emulsioni e grassi. Diluibile con acqua fino a un rapporto di 1:10. Fusto in plastica da 200 litri.
Flex Cleaner è inoltre adatto all'impiego senza schiuma nelle idropulitrici e negli impianti di pulizia del pavimento e pertanto è utilizzabile in modo flessibile in tutti i casi in cui l'uso della schiuma sia sconsigliato. Durante la pulizia, in particolare le superfici in alluminio e ottone sono protette dall'appannamento fino a 75 °C. Il detergente garantisce una protezione temporanea contro la corrosione. In caso di applicazione manuale, spruzzare il detergente e, dopo averlo lasciato agire per un breve lasso di tempo, asciugare con un panno. In caso di utilizzo nell'industria alimentare, dopo aver effettuato la pulizia lavare la superficie con una quantità d'acqua sufficiente.

- **Non soggetto a obbligo di etichettatura.**
- **Utilizzabile manualmente e meccanicamente.**
- **Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.**
- **Adatto per la ricarica di flaconi spray e spruzzatori pneumatici.**

Descrizione tecnica

Temperatura di immagazzinamento	2 - 35 °C
Valore pH	9
Contenuto	200 l
Punto di ebollizione	100 °C
Spessore	1,01 g/cm^3
Colore	trasparente
Forma	liquido
Esecuzione	Fusto
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Detergenti universali