KYOCERA

Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, con filettatura, ∅ D / Numero taglienti Z: 28/2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222060 28/2
GTIN	4960664712465
Classe articolo	25O

Descrizione

Descrizione:
La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.
Uso:
Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

Descrizione tecnica

Vite inserto	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Sede filettata M	M12
∅ Tagliente D_C	28 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1,5 mm
Inserto adatto	SOMT..
Tipo inserti	10
Profondità di taglio massima $a_{p\ max.}$ con geometria LD	3,5 mm
∅ D_3	11 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	35 mm
Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	10,4 mm
Fresatura a interpolazione ∅ $D_{min.}$	39 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	1,98 grado
Fresatura a interpolazione ∅ $D_{max.}$	54 mm
Esecuzione del codolo	con filettatura
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229717