KYOCERA

SOMT....20ER-LD, CA6535, Modello: 10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222084 10
GTIN	4960664708277
Classe articolo	25A

Descrizione

Esecuzione:
Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.
Uso:
La **geometria LD** è adatta anche per le grandi profondità di taglio ($a_{p\ max.}$= 5 mm) in caso di avanzamento moderato.
Non usare per fresatura Helix, fresatura a tuffo e contornaturadi pareti ripide.
Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,3×D.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,03 – 1,2 mm
Modello	S
Raggio programmato con $a_{p\ max}$	3,5 mm
Raggio di curvatura	2 mm
Spessore inserto E	4,76 mm
Tipo inserti	10

Codice ISO Inserto	SOMT100420-ER-LD
Tipo	CA6535
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Inconel	idonea	30 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		