Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 20/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269986 20/11
GTIN	4067263786993
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	36 mm
⌀ Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A20R SDUCR/L11
⌀ Codolo D_s	20 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	18 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice