Garant

XDLW 070308 TN, HB7705, Modello: HART

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212930 HART
GTIN	4045197321220
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,5 … 1×D / $a_{p\,max.}$
Avanzamento f_z per dente: 0,36 mm
Codice ISO Inserto: XDLW 070308 TN
Modello: DURO
Raggio di curvatura: 0,8 mm
Raggio programmato con $a_{p\,max}$: 1,58 mm

Descrizione tecnica

Modello	DURO
Codice ISO Inserto	XDLW 070308 TN
Raggio programmato con $a_{p\,max}$	1,58 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7705
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\,max}$	0,85 mm
Avanzamento f_z per dente	0,36 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 50 HRC	idoneo	120 m/min	H
Acciaio < 55 HRC	idoneo	110 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	90 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idoneo	70 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	60 m/min	H
TOOLOX 44	idoneo	140 m/min	H
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	limitatamente adatto		