Garant

SEKT 1204 AFTN, HB735, Modello: UNI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214315 UNI
GTIN	4045197601728
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,5 … 1×D / $a_{p\,max.}$ = 3,5 mm.

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Codice ISO Inserto	SEKT 1204 AFTN
Tipo	HB735
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO

Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	650 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	idoneo	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	idoneo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatto	140 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		