Garant

SEKT 1204 AFTN, HB7525, Modello: ST900



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214242 ST900
GTIN	4045197553881
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,5 … 1×D / $a_{p\,max.}$ = 3,5 mm.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,19 mm
Modello	ST900
Spessore inserto E	4,76 mm
Codice ISO Inserto	SEKT 1204 AFTN
Tipo	HB7525
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	290 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm²	limitatamente adatto	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm²	limitatamente adatto	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	limitatamente adatto	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	limitatamente adatto	120 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	130 m/min	K
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		